



ESD427S

**Stykač se sniž. hlučností 25A, 2S+2R, 24V AC**

**Technické vlastnosti**

**Připojení**

Typ kontaktu 2R+2S

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 25 A

**Kapacita**

Počet modulů 2

**Frekvence**

Frekvence 50 - 50 Hz

**Napětí**

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4000 V

Jmenovité izolační napětí 440 V

Provozní napětí AC 400 - 400 V

Ovládací napětí AC 24 - 24 V

Ovládací napětí DC 0 - 0 V

**Podmínky použití**

Provozní teplota -10 - 50 °C

**Použití**

Kategorie použití AC-7a/AC-7b

**Podmínky použití**

Skladovací/přepravní teplota -40 - 80 °C

**Texty**

Bezpečnostní tip Stykače Humfree nejsou vhodné pro intenzivní provoz (nepřetržitý provoz) a v těchto případech je nutné použít průmyslové stykače.

**Trvanlivost**

Mechanická životnost v cyklech 100000

Elektrická životnost v počtu cyklů 30000

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 5,80 W

Spotřeba při ovládání 2,80 VA

**Rozměry**

Výška 83 mm

Šířka 35,75 mm

Hloubka 60 mm

**Připojení**

Počet kontaktů 4

**Vybavení**

Počet kontaktů NO 2

Počet kontaktů NC 2

Se spínačem pro ruční přepínání Ne

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 1 - 10 mm<sup>2</sup>

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment 1,20 - 1,20 Nm

---

**Architektura**

---

Počet pólů 4

**Udržitelnost**

---

V souladu se směrnicí RoHS Ano