



85655131



**KNX RF tlačítko 1-násobné solární ploché, quicklink, R.1/R.3, černá lesk**

**Technické vlastnosti**

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení	quicklink
-----------------------------	-----------

**Napětí**

Provozní napětí	3 - 3 V
-----------------	---------

**Vybavení**

Počet kanálů	2
Transmitter duty cycle	1 %

**Konektivita**

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie přijímače	2

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

**Rozměry**

Výška nástavby	14 mm
----------------	-------

**Materiál**

Barva	Černá
Materiál	Termoplast

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Texty**

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů Funkce resetování (do továrního nastavení)
Ochrana	S ochranou proti demontáži
Napětí	Napájení solárními články
Způsob montáže	Pro plochou montáž na omítku a kombinované rozšíření

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano