




1096608600

Enj bt rot int 3 p, pos 0 Q.x, anthr

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Matières

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Finition de la surface Velours

Matière Duroplastique

Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 58,80 mm

Largeur 58,80 mm

Profondeur 30,50 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Textes

Impression Avec inscription

Mode d'installation Pour fixation par vis

Identification

r Disposition d'assemblage Obturateur

Adapté à

Berker Q.x

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui