



LF4004059016



## L-vinkel LF 40x40mm, halogenfri, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 40 mm |
| Bredd | 40 mm |

#### Tillbehör

|               |         |
|---------------|---------|
| Tillbehörstyp | Kapslad |
|---------------|---------|

#### Inställningar

|               |         |
|---------------|---------|
| Vinkel område | 90 - 90 |
|---------------|---------|

#### Material

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Material   | ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) |
| Behandling | Obehandlad                            |
| Färg       | Trafikvit                             |
| RAL-kod    | 9016                                  |

#### Säkerhet

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
|-----------------|------|

#### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

#### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

#### Lämplig för

|          |  |
|----------|--|
| LF 40x40 |  |
|----------|--|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

### Illustrationer | teckningar

