




85655188



B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ ΗΛΙΑΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

Τάση

Τάση λειτουργίας 3 - 3 V

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 2

Κύκλος λειτουργίας πομπού 1 %

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Κατηγορία δέκτη 2

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Διαστάσεις

Ύψος συναρμολόγησης 14 mm

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Κείμενο

Λειτουργία Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Τάση Παροχή ισχύος μέσω ηλιακών κυψελών

Τρόπος εγκατάστασης Για επιτοίχια επίπεδη τοποθέτηση και επέκταση των συνδυασμών

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι