




85655188



IP20



Tryckknapp enkel, batterifri, KNX quicklink, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds quicklink

Spänning

Driftspänning 3 - 3 V

Utrustning

Antal kanaler 2

Sändarens driftcykel 1 %

Anslutning

Radioprotokoll KNX Radio

Mottagarkategori 2

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Dimensioner

Monteringshöjd 14 mm

Material

Färg Vit

Material Termoplast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Funktion Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned
Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Avsäkring Med demonteringsskydd

Spänning Strömförsörjning via solceller

Utförande För platt utvändig montering och i kombinationer

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja