




85655189



IP20



KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, zonnecel, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.

#### Technische eigenschappen

##### Instellingen

Ondersteunde instelmodus [quicklink](#)

##### Spanning

Bedrijfsspanning 3 - 3 V

##### Samenstelling

Aantal kanalen 2

Bedrijfscyclus zender 1 %

##### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

##### Afmetingen

Opbouwhoogte 14 mm

##### Materiaal

Kleur Polarwit

Materiaal Thermoplast

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

##### Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag  
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Spanning Voeding via zonnecel

Montagewijze Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja