




85655182



KNX RF tlačítko 1-násobné solární ploché, quicklink, S.1, krémová lesk

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	quicklink
-----------------------------	-----------

Napětí

Provozní napětí	3 - 3 V
-----------------	---------

Vybavení

Počet kanálů	2
Transmitter duty cycle	1 %

Konektivita

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie přijímače	2

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Rozměry

Výška nástavby	14 mm
----------------	-------

Materiál

Barva	Bílá
Materiál	Termoplast

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů Funkce resetování (do továrního nastavení)
Ochrana	S ochranou proti demontáži
Napětí	Napájení solárními články
Způsob montáže	Pro plochou montáž na omítku a kombinované rozšíření

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano