




85655183



SM Puls sup simple Solar -QL S/B aluminio

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible	quicklink
-------------------------------	-----------

Tensión

Tensión de empleo	3 - 3 V
-------------------	---------

Equipo

Número de canales	2
Ciclo de trabajo del emisor	1 %

Conectividad

Protocolo radio	KNX vía radio
Categoría de receptores	2

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Dimensiones

Altura de montaje	14 mm
-------------------	-------

Materiales

Colour	Aluminio
Material	Termoplástico

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Texto

Función	Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, modo de funcionamiento conectado/desconectado, 1 control de teclas arriba/abajo Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
Protección	Con protección para evitar el desmontaje
Tensión	Alimentación de tensión mediante células solares
Tipo de montaje	Para montaje sobre superficie plana y ampliación de combinaciones

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí