



85655183



### SM Puls sup simple Solar -QL S/B aluminio

#### Características técnicas

##### Configuración

Modo de configuración posible	quicklink
-------------------------------	-----------

##### Tensión

Tensión de servicio	3 - 3 V
---------------------	---------

##### Equipo

Número de canales	2
-------------------	---

Transmisor duty cycle	1 %
-----------------------	-----

##### Conectividad

Protocolo radio	KNX vía radio
-----------------	---------------

Categoría receptores	2
----------------------	---

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

##### Dimensiones

Altura de montaje	14 mm
-------------------	-------

##### Materiales

Colour	Aluminio
--------	----------

Material	Termoplástico
----------	---------------

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

##### Texto

Función	Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, modo de funcionamiento conectado/desconectado, 1 control de teclas arriba/abajo Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
---------	---

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Tensión	Alimentación de tensión mediante células solares
---------	--

Tipo de montaje	Para montaje sobre superficie plana y ampliación de combinaciones
-----------------	---

##### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----