




85655183



IP20



## KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, zonnecel, berker S.1/B.3/B.7, alulook

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus [quicklink](#)

#### Spanning

Bedrijfsspanning 3 - 3 V

#### Samenstelling

Aantal kanalen 2

Bedrijfscyclus zender 1 %

#### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Afmetingen

Opbouwhoogte 14 mm

#### Materiaal

Kleur Aluminium

Materiaal Thermoplast

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag  
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Spanning Voeding via zonnecel

Montagewijze Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja