



85655185



## SM Puls sup simple Solar -QL S/B antracita

### Características técnicas

#### Configuración

Modo de configuración posible	quicklink
-------------------------------	-----------

#### Tensión

Tensión de servicio	3 - 3 V
---------------------	---------

#### Equipo

Número de canales	2
-------------------	---

Transmisor duty cycle	1 %
-----------------------	-----

#### Conectividad

Protocolo radio	KNX vía radio
-----------------	---------------

Categoría receptores	2
----------------------	---

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

#### Dimensiones

Altura de montaje	14 mm
-------------------	-------

#### Materiales

Colour	Antracita
--------	-----------

Material	Termoplástico
----------	---------------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Texto

Función	Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, modo de funcionamiento conectado/desconectado, 1 control de teclas arriba/abajo Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
---------	---

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Tensión	Alimentación de tensión mediante células solares
---------	--

Tipo de montaje	Para montaje sobre superficie plana y ampliación de combinaciones
-----------------	---

#### Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
---------------	----

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----