



85655185



IP20



S.1/B.x -BP simples,solar,KNX RF,antr mt

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	quicklink
--------------------------------	-----------

Tensão

Tensão de funcionamento	3 - 3 V
-------------------------	---------

Equipamento

Número de canais	2
Ciclo de trabalho do transmissor	1 %

Conectividade

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
Categoria do recetor	2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Dimensões

Altura de montagem	14 mm
--------------------	-------

Materiais

Cor	Antracite
Material	Termoplástico

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Proteção	Com proteção contra desmantelamento
Tensão	Fonte de alimentação via células solares
Modo de instalação	Para montagem em superfície plana e extensão de combinações

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim