




85655185



IP20



## Β.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

#### Τάση

Τάση λειτουργίας 3 - 3 V

#### Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 2

Κύκλος λειτουργίας πομπού 1 %

#### Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Κατηγορία δέκτη 2

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Διαστάσεις

Ύψος συναρμολόγησης 14 mm

#### Υλικά

Χρώμα Ανθρακί

Υλικό Θερμοπλαστικό

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Κείμενο

Λειτουργία Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down  
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Τάση Παροχή ισχύος μέσω ηλιακών κυψελών

Τρόπος εγκατάστασης Για επιτοίχια επίπεδη τοποθέτηση και επέκταση των συνδυασμών

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι