




85655185



IP20



## Tryckknapp enkel, batterifri, KNX quicklink, Antracit, S.1

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Konfigurationsläge som stöds | quicklink |
|------------------------------|-----------|

#### Spänning

|               |         |
|---------------|---------|
| Driftspänning | 3 - 3 V |
|---------------|---------|

#### Utrustning

|               |   |
|---------------|---|
| Antal kanaler | 2 |
|---------------|---|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Sändarens driftcykel | 1 % |
|----------------------|-----|

#### Anslutning

|                |           |
|----------------|-----------|
| Radioprotokoll | KNX Radio |
|----------------|-----------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Mottagarkategori | 2 |
|------------------|---|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

#### Dimensioner

|                |       |
|----------------|-------|
| Monteringshöjd | 14 mm |
|----------------|-------|

#### Material

|      |          |
|------|----------|
| Färg | Antracit |
|------|----------|

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Termoplast |
|----------|------------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Text

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion | Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned<br>Återställningsfunktion (till fabriksinställning) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Avsäkring | Med demonteringsskydd |
|-----------|-----------------------|

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Spänning | Strömförsörjning via solceller |
|----------|--------------------------------|

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Utförande | För platt utvändig montering och i kombinationer |
|-----------|--------------------------------------------------|

#### Hållbarhet

|            |    |
|------------|----|
| Halogenfri | Ja |
|------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|