




TJA665



Configurateur easy

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media	Interfaces multiples
---	----------------------

Réglages

Modes de configuration supportés	easy
----------------------------------	------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	105 mm
Dimensions	90 x 105 mm
Profondeur	65 mm
Largeur en modules	6

Raccordement

Type de connexion / prise	DRA (DIN-rail adapter)
---------------------------	------------------------

Textes

Marquage	Avec porte-étiquette
Tension	Tension d'alimentation via PoE ou 24 V CC
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----