




TJA665



Easy configuratieserver

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	easy
--------------------------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	105 mm
Afmetingen	90 x 105 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Aansluiting

Type connector/steker	DRA (DIN-rail adapter)
-----------------------	------------------------

Teksten

Spanning	Voeding via PoE of 24 VDC
Tekst	Met tekstveld
Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type B, USB 2.0-compatibel
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----