



TJA670



**domovea basic**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Serveur web Oui

**Tension**

Tension de service 24 - 24 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation DC

**Connectivité**

Type d'interface Bus / passerelle Media Interfaces multiples

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS  
easy

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20

**Equipement**

Nombre de canaux 1

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Dimensions**

Largeur 105 mm

Dimensions 90 x 105 mm

Profondeur 65 mm

Largeur en modules 6

**Raccordement**

Type de connexion / prise DRA (DIN-rail adapter)

**Textes**

Codage Gestion de 4 profils configurables

Marquage Avec porte-étiquette

Tension Tension d'alimentation via PoE ou 24 V CC

Mode d'installation Pour installation dans le sous-ensemble

Connecteurs / Douilles Avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui