



TJA670



domovea basic

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web Oui

Tension

Tension de service 24 - 24 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation DC

Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media Interfaces multiples

Réglages

Modes de configuration supportés ETS
easy

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Equipement

Nombre de canaux 1

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Dimensions

Largeur 105 mm

Dimensions 90 x 105 mm

Profondeur 65 mm

Largeur en modules 6

Raccordement

Type de connexion / prise DRA (DIN-rail adapter)

Textes

Codage Gestion de 4 profils configurables

Marquage Avec porte-étiquette

Tension Tension d'alimentation via PoE ou 24 V CC

Mode d'installation Pour installation dans le sous-ensemble

Connecteurs / Douilles Avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui