



TJA670

IP20



domovea basic

Características técnicas

Equipo

Servidor web

Sí

Tensión

Tensión de servicio

24 - 24 V

Tensión de servicio del BUS

21 - 32 V

Tipo de alimentación de tensión

CC

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios

Interfaz múltiple

Configuración

Modo de configuración posible

ETS
easy

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Equipo

Número de canales

1

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 45 °C

Controles e indicadores

Con indicador LED

Sí

Dimensiones

Anchura

105 mm

Dimensiones

90 x 105 mm

Profundidad

65 mm

Número de unidades de ancho

6

Conexión

Tipo de conector/enchufe

DRA (adaptador de carril DIN)

Texto

Codificación Gestión de 4 perfiles de usuario configurables

Etiqueta Con portaetiqueta

Tensión Alimentación de tensión mediante PoE o 24 V CC

Tipo de montaje Para instalar en la en cajas de distribución

Conectores enchufable/terminales Con 2 jacks USB tipo B compatible con USB 2.0

Tipo de conexión Con bornes de conexión QuickConnect

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí