




TJA670



domovea basic

Características técnicas

Equipo

Servidor web	Sí
--------------	----

Tensión

Tensión de empleo	24 - 24 V
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
Tipo de alimentación de tensión	CC

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios	Interfaz múltiple
---	-------------------

Configuración

Modo de configuración posible	ETS easy
-------------------------------	-------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Equipo

Número de canales	1
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Dimensiones

Anchura	105 mm
Dimensiones	90 x 105 mm
Profundidad	65 mm
Número de unidades en ancho	6

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	DRA (adaptador de carril DIN)
------------------------------------	-------------------------------

Texto

Codificación	Gestión de 4 perfiles de usuario configurables
Etiqueta	Con portaetiqueta
Tensión	Alimentación de tensión mediante PoE o 24 V CC
Tipo de montaje	Para instalar en la en cajas de distribución
Jacks de conexión	Con 2 jacks USB tipo B compatible con USB 2.0
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----