



TJA670



**domovea basic server**

**Tehničke karakteristike**

**Oprema**

Web server Da

**Napon**

Radni napon 24 - 24 V

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Vrsta napajanja DC

**Povezivost**

Vrsta sučelja bus sistema/media gateway Više sučelja/interfejsa

**Postavke**

Podržani način konfiguracije ETS  
easy

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Oprema**

Broj kanala 1

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Kontrole i indikatori**

S LED indikacijom Da

**Dimenzije**

Širina 105 mm

Dimenzije 90 x 105 mm

Dubina 65 mm

Broj jedinica širine 6

**Veza**

Vrsta priključka/utikača DRA (adapter za DIN šinu)

**Tekst**

Kodiranje Upravljanje sa 4 korisnička profila koja se mogu konfigurirati

Napon Napajanje preko PoE ili 24 V DC

Označavanje Sa poljem za označavanje

Način instalacije Za instalaciju u distributivnu kutiju

Konektori / džekovi Sa 2 USB priključka tipa B, usklađeno sa USB 2.0

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS Da