




TJA670



domovea basic pro snadné programování easy, s IoT controlerem

Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server	Ano
---------------	-----

Napětí

Provozní napětí	24 - 24 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Typ napájecího napětí	DC

Konektivita

Typ sběrnice systému rozhraní/mediální brány	Více rozhraní
--	---------------

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Vybavení

Počet kanálů	1
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Rozměry

Šířka	105 mm
Rozměry	90 x 105 mm
Hloubka	65 mm
Počet jednotek šířky	6

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	DRA (adaptér na lištu DIN)
------------------------	----------------------------

Texty

Kódování	Správa 4 konfigurovatelných uživatelských profilů
Napětí	Napájení přes PoE nebo 24 V DC
Popis	S polem pro popis
Způsob montáže	Pro instalaci do podružného rozvodu
Konektory jack	Se 2 konektory USB typu B kompatibilními s USB 2.0
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----