




TJA670



domovea basic

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Διακομιστής Web	Ναι
-----------------	-----

Τάση

Τάση λειτουργίας	24 - 24 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC

Συνδεσιμότητα

Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσων	Πολλαπλή διεπαφή
---	------------------

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	1
------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED	Ναι
----------------	-----

Διαστάσεις

Πλάτος	105 mm
Διαστάσεις	90 x 105 mm
Βάθος	65 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	6

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	DRA (Προσαρμογέας ράγας DIN)
----------------	------------------------------

Κείμενο

Επιγραφή	Με πεδίο επιγραφής
Κωδικοποίηση	Διαχείριση 4 διαμορφώσιμων προφίλ χρηστών
Τάση	Τροφοδοσία τάσης μέσω PoE (Power over Ethernet) ή 24 VDC
Τρόπος εγκατάστασης	Για εγκατάσταση σε πίνακα διανομής
Βύσματα, θύρες	Με 2 βύσματα USB τύπου B, συμβατά με USB 2.0
Είδος σύνδεσης	Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----