



20448989

**Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.****Caratteristiche tecniche****Installazione, montaggio**

Montaggio su

Montaggio a incasso

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort

10 - 40 °C

Serie

Altezza

71 mm

Larghezza

71 mm

Profondità

42 mm

Alimentazione

Tensione di rete

230 V AC

Condizioni di impiego

Tensione nominale

230 - 230 V

Corrente

Max. corrente di commutazione

10 A

Materiali

Colore

Bianco polare

Potenza

Consumo di corrente in modalità stand-by

1,20 W

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica

IV (2%)

Sostenibilità

Senza alogeni

Sì

Conformità REACH - SVHC free

Sì

Conformità ROHS

Sì