



20448989



Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.

## Caratteristiche tecniche

### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

### Impostazioni

Setpoint temperatura di confort	10 - 40 °C
---------------------------------	------------

### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm

### Alimentazione

Tensione di rete	230 V AC
------------------	----------

### Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

### Corrente

Max. corrente di commutazione	10 A
-------------------------------	------

### Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

### Potenza

Consumo di corrente in modalità stand-by	1,20 W
--	--------

### Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica	IV (2%)
---------------------------------	---------

### Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si