



20448989

**S.1/B.x - termóstato programável, branco**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Modo de configuração**

Temperatura pré-regulada conforto	10 - 40 °C
-----------------------------------	------------

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	42 mm

**Power supply**

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

**Tensão**

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

**Intensidade de corrente**

Corrente máx. de comutação	10 A
----------------------------	------

**Materiais**

Cor	Branco
-----	--------

**Potência**

Consumo de energia em standby (solstandby)	1,20 W
--	--------

**Condições de utilização**

Classe de eficiência energética	IV (2%)
---------------------------------	---------

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim