



20448989

Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ S.1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης	10 - 40 °C
-----------------------------	------------

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	42 mm

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230 V AC
------------------	----------

Τάση

Ονομαστική τάση	230 - 230 V
-----------------	-------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διακοπής	10 A
------------------------	------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
-------	-------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (solstandby)	1,20 W
--	--------

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση	IV (2%)
------------------	---------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι