



20448989



Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна S.1

Технічні характеристики

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту 10 - 40 °C

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 42 mm

Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

Електричний струм

Максимальний комутаційний струм 10 A

Потужність

Споживання енергії в режимі очікування (solstandby) 1,20 W

Умови використання

Клас енергоефективності IV (2%)

Sustainability

Без галогену Yes

Відповідність REACH Yes

Відповідність RoHS Yes