



HIC425E

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

Електричний струм

Номінальний струм	200 A
Номінальний умовний короткозамикальний струм I _{sc} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	131000 W
--	----------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---