



FWB52N3

**Coffret FWB,univers** IP44,classell,72mod,w. cover 150mm,800x550x161mm

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 8   |
| Nombre rangées            | 8   |
| Nombre de travée de large | 2   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 72 |
|-------------------|----|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 800 mm |
| Largeur    | 550 mm |
| Profondeur | 165 mm |

#### Cache, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

#### Dimensions

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Nombre d'unités de largeur | 24 |
|----------------------------|----|

#### Cache, porte

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non               |

#### Connectivité

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Type de montage | En saillie |
|-----------------|------------|

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Matière  | Acier     |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Non |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Sécurité

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Classe de protection    | Classe II |
| Indice de protection IP | IP44      |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|