



HIC425G

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4Χ200Α ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	380 - 415 V
-----------------------------------	-------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	200 A
------------------	-------

Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη I_{cc} με ασφάλειες gI-gG	50 kA
--	-------

Ισχύς

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	131000 W
--	----------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Τύπος κατασκευής της συσκευής	Ολοκληρωμένη συσκευή
-------------------------------	----------------------

Συμβατότητα

Κατάλληλο για ράγα DIN	Όχι
------------------------	-----

Κατάλληλο για πίνακα διανομής	Ναι
-------------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Πλάτη στήριξης
------------	----------------