



HR704

Transformador diferencial circular de 140 mm de diámetro

Características técnicas

Dimensiones

Altura 33 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 0 W

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

Conexión

Tipo de contactos 1NO

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí