



HR704

Toro circular tipo A diâmetro 140mm

Características técnicas

Dimensões

Altura	33 mm
--------	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	0 W
--------------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
---	--------

Ligações

Tipo de contactos	1NA
-------------------	-----

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim