



HR704

**ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 140MM**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Ύψος 33 mm

**Ισχύς**

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In 0 W

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

**Τάση**

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp 4000 V

**Σύνδεση**

Είδος επαφών 1NO

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι