



HR704

ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 140MM

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	33 mm
------	-------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0 W
--	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	4000 V
---	--------

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NO
--------------	-----

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι