



HR701

Przekładnik sumujący, okrągły, fi 35mm

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	33 mm
----------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0 W
--	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
----------------------------------	--------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1NO
--------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak