



1096608900

Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, пол.білизна, Q.x

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour Полярна білизна  
Код RAL 9010  
Обробка поверхні Оксамитовий  
Матеріал Дюропласт  
Обробка Необроблений

Розміри

Висота 58,80 mm  
Ширина 58,80 mm  
Глибина 30,50 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20  
Використовується в більш високому класі IP IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

Тексти

Відбиток 3 написом  
Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

Сумісний із

Q.x

Sustainability

Без галогену Так  
REACH-SVHC free Так  
Відповідність RoHS Так