



10253606

Okvir, 5-struki, B.7, horizontalno, nehrđajući čelik/antracit mat, četkani metal

Tehničke karakteristike

Kapacitet

| | |
|-------------|---|
| Broj: | 5 |
| Broj modula | 5 |

Materijali

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Boja | Nehrdajući čelik |
| RAL kod | 9022 |
| Obrada površine | Mat |
| Materijal | Metal Nehrdajući čelik |
| Obrada | Brušeno |

Dimenzije

| | |
|--------|---------|
| Visina | 95 mm |
| Širina | 374 mm |
| Dubina | 9,60 mm |

Pribor

| | |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Instalacija, montaža

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno |
|-----------------------------|------------------------|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK | IK07 |

Tekst

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom |
|-------------------|---------------------------|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |