



GBD5010009016

Parapetni kanal GBD, 50x100, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	54 mm
Širina	105 mm
Dužina	2000 mm

Poklopac, vrata

Broj poklopaca koji se mogu montirati	1
Širina poklopca 1	45 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm

Dimenzije

Unutrašnji presjek	4694 - 4694 mm ²
--------------------	-----------------------------

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napunjeno, sa uređajima)	16
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	29

Kompatibilnost

Format kompatibilan s instalacijom uređaja	Direktno 45 mm
--	----------------

Instalacija, montaža

Perforacija osnove	Da
--------------------	----

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnicica kanala	Spojnice kao zaseban artikal
-------------------	------------------------------

Oprema

Držač kablova je sastavni dio seta	Ne
Broj držača kablova po metru	0
Sa zaštitnim filmom	Da

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

