



HR534

Aardlekrelais 30 mA - 30 A, instelbaar, vertraagd 50%, LCD, 4-kanaals

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom I_{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA

Torroiden: Toegestane overbelasting	30 kA/100 ms
-------------------------------------	--------------

Uitrusting

Met aardlekschakelaar	Ja
-----------------------	----

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

Instellingen

Instelbare tijdvertraging	Ja
---------------------------	----

Afmetingen

Maximale verbindingsafstand tussen ontvanger en zender	25 m en 50 m busklemmen
--	-------------------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja