



HR534

Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 30A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA

Toroidales: Sobrecarga permitida	30 kA/100 ms
----------------------------------	--------------

Equipo

Con toroide de fuga a tierra	Sí
------------------------------	----

Seguridad

Tipo de corriente residual	A
----------------------------	---

Configuración

Retardo de tiempo ajustable	Sí
-----------------------------	----

Dimensiones

Distancia máxima de conexión entre receptor y emisor	Par trenzado de 25 m y 50 m
--	-----------------------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí