



HR534

### Rele' Differenziale Reg. 0.03-30 A Temp. Display Lcd 4 Vie 3 Moduli Din

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA

Toroidi: Sovraccarico ammesso	30 kA/100 ms
-------------------------------	--------------

##### Equipaggiamento

Con toroide differenziale	Si
---------------------------	----

##### Protezione

Tipo di corrente residua	A
--------------------------	---

##### Impostazioni

Ritardo regolabile	Si
--------------------	----

##### Serie

Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore	25m e 50m doppino telefonico
---	------------------------------

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si