



HR534

**Aardlekrelais 30 mA - 30 A, instelbaar, vertraagd 50%, LCD, 4-kanaals**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub>	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA

Toroïde's: Toegestane overbelasting	30 kA/100 ms
-------------------------------------	--------------

**Samenstelling**

Met aardlekringkern	Ja
---------------------	----

**Veiligheid**

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

**Instellingen**

Instelbare tijdvertraging	Ja
---------------------------	----

**Afmetingen**

Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever	25 m en 50 m twisted pair
--	---------------------------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja