



HR534

**Aardlekrelais 30 mA - 30 A, instelbaar, vertraagd 50%, LCD, 4-kanaals**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nominale aardlekstroom $I_{dn}$ | 30 mA    |
|                                 | 100 mA   |
|                                 | 300 mA   |
|                                 | 500 mA   |
|                                 | 1000 mA  |
|                                 | 3000 mA  |
|                                 | 5000 mA  |
|                                 | 10000 mA |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Toroïde's: Toegestane overbelasting | 30 kA/100 ms |
|-------------------------------------|--------------|

**Samenstelling**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Met aardlekringkern | Ja |
|---------------------|----|

**Veiligheid**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type aardlekbeveiliging | A |
|-------------------------|---|

**Instellingen**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Instelbare tijdvertraging | Ja |
|---------------------------|----|

**Afmetingen**

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever | 25 m en 50 m twisted pair |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |