



14040001

Wip, berker Arsys, alu (brons)

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Lichtbrons
RAL-code	3012
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	70 mm
Diepte	25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja