




20302079



R.classic - termóstato c/ ON/OFF, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Corrente elétrica

Corrente nominal	4 A
Corrente máx. de comutação	10 A

Tensão

Tensão nominal	230-230 V
----------------	-----------

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	5 - 30 °C
-----------------------------------	-----------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	47,20 mm

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	0,50 K
Tipo de termóstato	Termostato interior
Tipo de sonda	Bimetal
Com aquecedor	Sim

Conexão

Tipo de contactos	1NF
-------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Compatibilidade

Tipo de controlo de climatização	Aquecimento
----------------------------------	-------------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	I (1%)
---------------------------------	--------

Texto

Modo de instalação	Sem garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Recirculação térmica	Com retorno térmico
Impressão	Com gravação
Ligação	Com ligação separada para crepúsculo
Placas centrais	Com placa central Ø 58 mm

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim