



20302079



Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, bílá lesk

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Elektrický proud

Jmenovitý proud 4 A

Max. spínací proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 230-230 V

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 230 V AC

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 5 - 30 °C

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov
Umělá hmota

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 47,20 mm

Obrazovka

S displejem Ne

Vybavení

Rozdíl spínací teploty 0,50 K

Typ termostatu Pokojový termostat

Typ senzoru Bimetal

S ohříváčem Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Připojení

Typ kontaktu 1R

Přenos

Typ řízení HVAC Vytápění

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti I (1%)

Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Tepelná recirkulace S tepelnou zpětnou vazbou

Potisk S potiskem

Centrální díly S centrálním prvkem Ø 58 mm

Spojka Se samostatným připojením pro noční pokles teploty

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano