



20302079



## Rumstermostat (NC), 1930/ R.classic, med On/Off, LED-indikering, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Styr/manöverelement | Roterande |
|---------------------|-----------|

#### Elektrisk ström

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Märkström             | 4 A  |
| Max. omkopplingsström | 10 A |

#### Spänning

|              |           |
|--------------|-----------|
| Märkspänning | 230-230 V |
|--------------|-----------|

#### Strömförsörjning

|               |          |
|---------------|----------|
| Driftspänning | 230 V AC |
|---------------|----------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Inställningar

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Bövråde komforttemperatur | 5 - 30 °C |
|---------------------------|-----------|

#### Material

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Färg         | Vit             |
| RAL-kod      | 9010            |
| Ytbehandling | Blank           |
| Material     | Metall<br>Plast |

#### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 71 mm    |
| Bredd | 71 mm    |
| Djup  | 47,20 mm |

#### Skärm

|             |     |
|-------------|-----|
| Med display | Nej |
|-------------|-----|

#### Utrustning

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Omkoppling av temperaturskillnad | 0,50 K        |
| Typ av termostat                 | Rumstermostat |
| Typ av sensor                    | Bimetall      |
| Med värmare                      | Ja            |

#### Anslutning

|                |     |
|----------------|-----|
| Anslutningstyp | 1NC |
|----------------|-----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Kompatibilitet

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Typ av HVAC-kontroll | Värme |
|----------------------|-------|

#### Användningsförhållanden

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklass | I (1%) |
|--------------------------|--------|

#### Text

|                   |   |
|-------------------|---|
| Utförande         | Utan klor                               |
| Anslutningstyp    | Med skruvanslutningar                   |
| värme-cirkulation | Med returvärme                          |
| Präglad           | Med tryck/prägling                      |
| Centrumplattor    | Med centrumplatta Ø 58 mm               |
| Skarv             | Med separat anslutning för nattsänkning |

---

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |