



20302089



**Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, R.1/R.3, p.bijela sjajna**

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

Kontrolni/radni element Rotirajući

##### Električna struja

Nazivna struja 4 A

Maks. struja uklapanja/isklapanja 10 A

##### Napon

Nazivni napon 230-230 V

##### Napajanje

Napon napajanja 230 V AC

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 30 °C

##### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 47,20 mm

##### Ekran

Sa ekranom Ne

##### Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,50 K

Vrsta termostata Sobni termostat

Vrsta sonde Bimetalno

Sa grijačem Da

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Veza

Vrsta kontakata 1NC

##### Kompatibilnost

Vrsta kontrole HVAC-a Grijanje

##### Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

##### Tekst

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisak Sa otiskom

Spajanje/čvorište Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

---

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da